

Garant GRIDLINE

**Lovelių asortimentas, 20×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950460 50/3
GTIN	4062406388829
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 20×24G.

**Turinys:**

Loveliai 1K aukštis 25 mm Nr. 951415: 8 vnt. dyd. 6×6/4; 4 vnt. dyd. 6×6/2; 4 vnt. dyd. 2×6/1  
Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 1 vnt. dyd. A; 3 vnt. dyd. C

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	250 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	300 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
Medžiaga	iš plastiko
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Lovelio aukštis	25 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	≥ 50 mm
Plotis G	20
Gylis	600 mm
Plotis	500 mm
Aukštis	25 mm
Gylis G	24
Svoris	1,321 kg
Produkto pavadinimo požymis	20×24G
Produkto rūšis	Lovelis stalčiui

## Priedai

Lovelių skiriamosios plokštelės 10 vnt. rinkinys Tipas C	951275 C
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/2	951415 6X6/2
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis×gylis G / tipas 2X6/1	951415 2X6/1
Lovelių skiriamosios plokštelės 10 vnt. rinkinys Tipas A	951275 A
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/4	951415 6X6/4