

## PRYOR

Raidžių spaudų rinkinys, 27 vnt. Standartinis šriftas A - Z, &, Šrifto aukštis: 4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

085430 4

GTIN

5022044002524

Produktų klasė

08W

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininu graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.

**Aukšto našumo preciziniai spaudai** nikeliuoti cheminiu būdu, labai patvarūs.

**Standartinis šriftas;** tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.

#### Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių **kietumas iki 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Atsarginė dalis:

Atskirų skaičių spaudai Nr. 085411 dyd. šrifto aukštis / skaitmenys, pvz.: Nr. 085411 dyd. 3/1.

Atskirų raidžių spaudai Nr. 085431 dyd. šrifto aukštis / ženklai, pvz.: Nr. 085431 dyd. 3/A.

#### Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininų spaudų, pvz., su įmonės logotipu.

### Techninis aprašymas

visas ilgis

70 mm

Koto storis

9,5

Šrifto aukštis	4 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

## Priedai

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/W mm	085431 4/W
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/E mm	085431 4/E
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/L mm	085431 4/L
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/U mm	085431 4/U
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/D mm	085431 4/D
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/A mm	085431 4/A
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/M mm	085431 4/M
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/H mm	085431 4/H
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/P mm	085431 4/P
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/Y mm	085431 4/Y
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/V mm	085431 4/V
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/N mm	085431 4/N
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/G mm	085431 4/G
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/B mm	085431 4/B

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/Z mm	085431 4/Z
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/& mm	085431 4/&
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/I mm	085431 4/I
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/F mm	085431 4/F
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/X mm	085431 4/X
Smūginio spaudo laikiklis Tipas GRIP	085475 GRIP
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/O mm	085431 4/O
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/K mm	085431 4/K
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/R mm	085431 4/R
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/Q mm	085431 4/Q
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/S mm	085431 4/S
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/T mm	085431 4/T
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/C mm	085431 4/C
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 4/J mm	085431 4/J