

**Garant****Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui, Tipas: 600****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	358565 600
GTIN	4062406340216
Produktų klasė	31P

**Aprašymas****Modelis:**

Modulinė konstrukcinių dėžių sistema, susidedanti iš bazinių bėgelių, lanksčių įrankių modulių, kad būtų galima užfiksuoti ant bazinio bėgelio ir aukščio reguliavimo arba aukščio matavimo sistemos.

Visi komponentai pagaminti iš aukštos kokybės anoduoto aliuminio.

**Privalumai:**

- **Švari, tvarkinga darbo vieta – visi surinkimo įrenginiai vienoje vietoje.**
- **Bazinių bėgelių galima bet kada išplėsti tiesiogiai pritvirtinant.**
- **Lankstu – du skirtingi įrankių moduliai (fiksuoti arba pasukami).**
- **Greitas ir lengvas valdymas - įrankio modulių fiksavimo svirtis, reguliavimo įtaiso perkėlimas ant bazinio bėgelio.**
- **GARANT Easyfix kiaurymės ant galinės bėgelio sienelės – laikymo galimybės tvirtinant tiesiai prie surinkimo įtaiso.**
- **100 % tvirtas ir saugus įrankio laikiklio tvirtinimas – jokie tabalavimo, tausojamas laikiklio kūgis.**

**Paskirtis:**

- **Visų įrankių laikiklio priedų surinkimas / išardymas.**
- **Perimkite / nukopijuokite esamą įrankio ilgį.**
- **Įrankio ilgio išmatavimas.**
- **Smulkių dalių laikymas naudojant GARANT Easyfix.**

**Tiekimo sudėtis:**

1 tvirtinimo prie sienos elementas Easyfix Nr. 955825 2, tvirtinimo kampas su dangteliu tvirtinti prie bazinio bėgelio, pvz., prie darbatalio.

**Priedai pasirinktinai:**

Įrankio modulis Nr. 358575 ir 358580, aukščio reguliavimas Nr. 358585.

Ilgis: 600 mm  
Plotis: 40 mm  
Aukštis: 160 mm

## Techninis aprašymas

Plotis	40 mm
Aukštis	160 mm
Ilgis	600 mm
Medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Kreipiantysis bėgelis

## Priedai

Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui fiksuotas Skirta kūginiam kotui 63	358575 63
Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui palenkiamas Skirta kūginiam kotui 50	358580 50
Aukščio reguliavimas įrankių montavimo įtaisui Tipas A	358585 A
Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui fiksuotas Skirta kūginiam kotui 40	358575 40
Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui palenkiamas Skirta kūginiam kotui 63	358580 63
Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui palenkiamas Skirta kūginiam kotui 40	358580 40
Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui fiksuotas Skirta kūginiam kotui 100	358575 100
Aukščio reguliavimas įrankių montavimo įtaisui Tipas M	358585 M
Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui palenkiamas Skirta kūginiam kotui 80	358580 80
Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui fiksuotas Skirta kūginiam kotui 50	358575 50
Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui fiksuotas Skirta kūginiam kotui 80	358575 80

Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui palenkiamas  
Skirta kūginiam kotui 100

358580 100

Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui palenkiamas  
Skirta kūginiam kotui 30

358580 30

Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui fiksuotas Skirta  
kūginiam kotui 30

358575 30