



Skaitmeninis komparatorius Millimes, Tipas: 2000WI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434671 2000WI
GTIN	4059192064310
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis komparatorius, kurio induktyvios matavimo sistemos tikslumas yra 0,1 μm . Didelis kontrastingas ekranas ir jutikliniai valdymo laukai su reguliuojamu jautrumu. Maitinimas integruotais akumuliatoriais arba galima naudoti stacionariai su USB duomenų perdavimo kabeliu (akumuliatoriaus veikimo laikas iki 1 mėn.). Skaitmeninis ekranas su funkcija. Išmatuotos vertės klasifikacijos rodymas (gera/ atmesti / įspėjimo riba arba apdaila) naudojant aiškius LED šviesos signalus (raudona / žalia / geltona). **Ekranas pasukamas 280°**. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

USB duomenų perdavimo ir įkrovimo kabelis Nr. 498941 USB2 ir kištukinis maitinimo šaltinis, skirtas USB.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Digimatic Nr. 498941 dyd. D2. i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,8 - 1 N
Serija	Millimess
IP apsaugos klasė	IP 64
Kalibravimas	C3
Matavimo ribos (diapazonas)	± 1 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,005 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,002 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0001 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0002 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Statinio matavimo funkcija	taip
Dinaminio matavimo funkcija	ne
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Sąsaja	RS232C sąsaja
Skaitmenų aukštis	11,5 mm
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	± (0,2 + 0,5 x L) μm
Atkartojamumo tikslumas fw	0,1 μm
Slinkio fu	0,3 μm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Komparatorius

Paslaugos

KalibravimasKomparatorius Tipas FZ	023180 FZ
DAkS kalibravimasKomparatorius Tipas FZ	023190 FZ