


PRYOR

Keičiamų skaičių ir raidžių spaudai rinkinys, standartinis šriftas 0 – 9 ir A – Z,
Šrifto aukštis: 3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085480 3
GTIN	5022044020153
Produktų klasė	08W

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslus įspaudimo mechanizmas greitam ir racionaliam ženklinimui **keliomis raidėmis ir skaičiais tuo pat metu.**

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms (pvz.: duomenų skydelių, įrankių, staklių dalių ir pan.), kurių **kietumas iki 1200 N/mm².**

Tiekimo sudėtis:

100 spaudų rūšių, 12 tarpų elementų (šrifto aukštis 5 mm: 6 vnt.), 1 pincetas, 1 šešiabriaunis raktas, 1 laikiklis plastikinėje dėžutėje.

Atsarginė dalis:

Kitokius spaudus galima užsisakyti Nr. 085481, nurodant pageidaujamą šrifto dydį / tipą (pvz.: Nr. 085481 dyd. 3/E).

Techninis aprašymas

spaudų plotis	3,2 mm
Antspaudo laikiklio ilgis	29 mm

naudojamos spaudų rūšys	9
spaudų ilgis	19,05 mm
Šrifto aukštis	3 mm
spaudų aukštis	6,4 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

Priedai

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/+ mm	085481 3/+
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/8 mm	085481 3/8
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/T mm	085481 3/T
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/Y mm	085481 3/Y
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/F mm	085481 3/F
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/& mm	085481 3/&
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/M mm	085481 3/M
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/H mm	085481 3/H
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/N mm	085481 3/N
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/V mm	085481 3/V
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/U mm	085481 3/U
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3// mm	085481 3//
	085481 3/R

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/R mm

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/D mm

085481 3/D

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/, mm

085481 3/,

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/2 mm

085481 3/2

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/A mm

085481 3/A

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/K mm

085481 3/K

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/I mm

085481 3/I

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/E mm

085481 3/E

Plieninių spaudų laikiklis, atskirai, iš rinkinio Nr. 085480 Tinka šrifto dydžiui 2-3 mm

085482 2-3

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/B mm

085481 3/B

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/O mm

085481 3/O

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/0 mm

085481 3/0

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/Q mm

085481 3/Q

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/S mm

085481 3/S

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/6 mm

085481 3/6

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/7 mm

085481 3/7

Plieno rūšis galima keistiSkaičiai 0 – 9 Šrifto aukštis 3 mm

085483 3

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/5 mm

085481 3/5

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/3 mm	085481 3/3
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/W mm	085481 3/W
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/4 mm	085481 3/4
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/X mm	085481 3/X
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/- mm	085481 3/-
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/1 mm	085481 3/1
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/Z mm	085481 3/Z
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/. mm	085481 3/.
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/G mm	085481 3/G
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3LEER mm	085481 3LEER
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/J mm	085481 3/J
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/L mm	085481 3/L
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/C mm	085481 3/C
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/P mm	085481 3/P
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 3/9 mm	085481 3/9