



## Pristatomas gembinis stelažas, vienpusis KR 3000, Gylis: 400/500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991602 400/500
GTIN	4052942007513
Produktų klasė	95S

### Aprašymas

#### Modelis:

Cinkuoti gembiniai stelažai, skirti tiekti medžiagas ir laikyti lengvas ir stambias medžiagas. Gembinius laikiklius galima pakabinti su 10° nuolydžiu. Galima tvirtinti naudojant fiksavimo kaiščius, lentynas ir sandėliavimo voneles. 2 skersinių pakabinimas be kibirkščiavimo padidina stabilumą. Cokolio grindys su išlyginimo reguliavimu. Su rėmo jungtimi Nr. 991635 taip pat galima tvirtinti iš abiejų pusių.

#### Aprašymas:

##### Konstruktiniai matmenys:

Pagrindinės ir papildomos lentynos: aiškus lentynos plotis: 994 mm, stovų plotis: 31 mm. Prie bazinio stelažo galima pridėti bet kokį papildomų stelažų skaičių, todėl stelažo plotis bus toks:

**1056 mm** = 1 bazinis stelažas; **2081 mm** = 1 bazinis stelažas + 1 pristatomas stelažas; **3106 mm** = 1 bazinis stelažas + 2 pristatomi stelažai; **4131 mm** = 1 bazinis stelažas + 3 pristatomi stelažai

##### Komplektacija:

Gembių kiekis, kurių gylis – 400 mm: 2

Gembių kiekis, kurių gylis – 500 mm: 2

##### Tiekimo sudėtis:

1 stelažo stovai su kojėlėmis, 2 skersiniais, 1 cokoliu su 2 reguliavimo cokoliais, 1 kryžminė atrama, 4 gembės.

##### Pastaba:

- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.**
- **Pristatymas be surinkimo.**

Medžiaga: cinkuotas

Kiekvieno laikiklio keliamoji galia: 50 kg

Lentynos aukštis: 2027 mm

Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis: 1025 mm

Pagrindinio lauko keliamoji galia: 300 kg

## Techninis aprašymas

Paskirtis	Gembinis stelažas
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos aukštis	2027 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1025 mm
Pagrindinio lauko keliamoji galia	300 kg
Serija	KR3000
Reguliuojamas aukštis kas	53 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Kiekvieno laikiklio keliamoji galia	50 kg
Produkto rūšis	Gembinis stelažas

## Priedai

Atskiras gembinis laikiklis Gylis 500 mm	991620 500
Fiksavimo kaiščiai, 5 vnt. Tipas 5	991622 5
Atskiras gembinis laikiklis Gylis 400 mm	991620 400