



## Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: 58436



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079656 58436
GTIN	616026584365
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. **Patogu naudoti** dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. **Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara** su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.

Dynorbital-Spirit ekscentrinis šlifuoklis (152 mm) centriniam siurbimui. **Kombi šlifuoklis ekscentriniam** apdirbimui **šlifuojant rupiai ir pusiau glotniai**, ekscentrinė eiga 5 mm, **koncentruotas sukimasis** dideliame medžiagos kiekiui nuimti. Jungtis **nusiurbimui iš išorės**.

#### Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

#### Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.

DynaMaze kibias šlifavimo lėkšteles, tinkamas Nr. 079655 ir 079656 dyd. X61V ir 58436, rasite atsarginių dalių sąrašė Nr. 567872 dyd. 150.

### Techninis aprašymas

Svoris	1,3 kg
Nusiurbimo tipas	Išorinis
Gamintojo pavadinimas	Dynalocke 152mm

Šlifavimo lėkštelės Ø	150 mm
maksimalus sūkių skaičius	12000 min <sup>-1</sup>
maksimali vibracija pagal EN	2,67 m/s <sup>2</sup>
maksimalus oro poreikis	654 l/min
Darbinis triukšmas	82 dB(A)
Kėlimas	5 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoklis

## Priedai

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 320	567775 320
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 400	567775 400
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 80	567775 80
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 800	567775 800
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 60	567775 60
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 600	567775 600
PU kibi šlifavimo lėkštelėDynaMaze Išorinis Ø 150 mm	567872 150
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 240	567775 240
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 120	567775 120
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 180	567775 180
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 40	567775 40