

Garant GRIDLINE

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais, gylis 30G 2 ištraukimo elementai 12G, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

943112 1000

GTIN

4062406586119

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais 30×28G su **lengvai ištraukiamais elementais**, kurie yra su **atskiris fikساتoriais**, tokiu būdu galima atidaryti tik vieną elementą. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Ištraukiamų elementų rėmai perforuoti 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos ir **jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo**.

Rakinamos cilindrine spyna. Visi ištraukiami elementai yra uždaromi kartu.

Priedai pasirinktinai:

Vertikaliuose ištraukimo elementuose gali būti:
lentyna Nr. 943160, perforuota sienelė Nr. 943166, nuožulni lentyna Nr. 943162 ir Nr. 943163, Multifix bėgelis Nr. 943170.

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė antracito spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

| | |
|--|--|
| Svoris | 107 kg |
| Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 350 kg |
| Plotis | 750 mm |
| Aukštis | 1000 mm |
| ComfortClose | ne |
| Plotis G | 30 |
| Vertikalus ištraukiamas elementas | atskiras |
| Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 691 mm |
| Ištraukiamų elementų skaičius | 2 |
| Gylis | 700 mm |
| Gylis G | 28 |
| Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis | 300 mm |
| Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 37 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais |