

Garant GRIDLINE

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais, gylis 30G 2 ištraukimo elementai 12G, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

943112 2000

GTIN

4062406586133

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais 30×28G su **lengvai ištraukiamais elementais**, kurie yra su **atskiris fiksatoriais**, tokiu būdu galima atidaryti tik vieną elementą. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Ištraukiamų elementų rėmai perforuoti 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos ir **jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo**.

Rakinamos cilindrine spyna. Visi ištraukiami elementai yra uždaromi kartu.

Priedai pasirinktinai:

Vertikaliuose ištraukimo elementuose gali būti:
lentyna Nr. 943160, perforuota sienelė Nr. 943166, nuožulni lentyna Nr. 943162 ir Nr. 943163, Multifix bėgelis Nr. 943170.

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė antracito spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Ištraukiamų elementų skaičius	2
Plotis	750 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1691 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	350 kg
ComfortClose	ne
Gylis	700 mm
Svoris	163 kg
Vertikalus ištraukiamas elementas	atskiras
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Plotis G	30
Gylis G	28
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Aukštis	2000 mm
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	37 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais