

Dino-Lite
Digital Microscope**USB rankinis mikroskopas, Gamintojo pavadinimas: AM7915MZT****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492032 AM7915MZT
GTIN	4712805476848
Produktų klasė	49K

Aprašymas**Modelis:**

Lengvai valdomas nešiojamas skaitmeninis mikroskopas profesionaliam naudojimui įvairiose mokslo srityse. Dėl CMOS lusto ir WiFi / USB 2,0 ryšio jį galima lengvai prijungti prie bet kurio įrenginio ir užtikrinti puikią vaizdo kokybę ir iki 220x didinimo galimybes. Poliarizatoriai sumažina atspindžius ant blizgančių objektų ir pagerina kontrastą. Didinimo laipsnis priklauso nuo pageidaujamo matymo lauko. Kuo mažesnis matymo laukas, tuo didesnis didinimas gali būti. Modeliai su ilgu darbo atstumu gali būti naudojami, kai reikalingas didesnis atstumas nuo objekto. Su intuityvia matavimo programine įranga, skirta Windows ir MacOS. **Praplėstos dinaminės ribos** ryškioms nuotraukoms. **Ryškumo gylis funkcija** pagerina gylis ryškumą ant šiurkščių arba nelygių paviršių.

Didelės skiriamosios gebos 5 mega pikselių kamera, aukštos kokybės lengvojo metalo korpusas. Automatinis padidinimo atpažinimas palengvina matavimą per programavimo įrangą. Produktas užtikrina puikią vaizdo kokybę ir spalvų atkūrimą su 220x optinio didinimu tvirtame, kompaktiška ir patraukliame korpuse. Taip pat galima užsisakyti ir modelį su dideliu darbinio atstumu.

Tiekimo sudėtis:

Programinė įranga DinoCapture 2.0 (Windows) ir DinoXcope (Mac OS).

Priedai pasirinktinai:

Stovas Nr. 492035

Pastaba:

Kiti modeliai (pvz., su bendraaše šviesa, EDS apsauga ir pan.) bei SKD atskirai užsakyti.

Techninis aprašymas

Didinimas (x kartų)	10–220
---------------------	--------

Praplėstos dinaminės ribos (EDR)	taip
Fotoaparatas	5,0 megapikselių CMOS spalvota kamera
Praplėstas gylio ryškumas (EDOF)	taip
Poliarizuotas šviesos filtras	Taip
Automatiškai padidinami rodmenys (AMR)	taip
Sąsaja	USB sąsaja
Produkto rūšis	Video rankinis mikroskopas