

Garant

Antracito spalvos/ juodi pusbačiai Apsauginiai batai ESD, S3 W2, Batų dydis EU: 40

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	092075 40
GTIN	4062406400651
Produktų klasė	01S

Aprašymas**Modelis:**

GARANT apsauginiai batai comfort suderina maksimalų dėvėjimo komfortą su moderniu dizainu. Inovatyvios ir kokybiškos medžiagos bei itin aukštą kokybę garantuojantis ženklas „Made in Germany“ užtikrina maksimalią apsaugą ir tuo pat metu yra itin lengvos. Skirtingi kotų pločiai ir specialus pritaikytas gamybos būdas užtikrina realią įvairių plokščių sistemą skirtingiems pėdų plokščiams. Nuoseklus ergonomijos principų įgyvendinimas ir keičiama, nuo svorio priklausanti pagalvėlė žymiai sumažina kelių ir nugaros apkrovą ir taip prisideda prie ilgalaikio sveikos laikysenos išsaugojimo.

- **Viršutinis sluoksnis iš lengvo, bet atsparaus mikropluošto.**
- **Pamušalas puikiai praleidžia orą.**
- **Praktiškas GARANT comfort kulno traukikliu, kad batus būtų galima apsiauti dar lengviau ir greičiau.**
- **GARANT comfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija.**
- **Padas GARANT comfort TPU.**
- **Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).**

Besiūlės batų konstrukcijos varstomi aulinukai. Liežuvėlis. Apsauga nuo vandens ir drėgmės prasiskverbimo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pastaba:

Plonas modelis W1 Nr. 092074.

- **GARANT Komfort pėdų pagalvėles su nuo svorio priklausoma amortizacija rasite pėdų apsaugos priemonių priedų skyriuje tokiais kodais: 092864 (minkštas), 092865 (vidutinio kietumo), 092866 (kietas).**
- **Paprastai 36-39 dyd. batams tiekiami minkšti, 40-45 dyd. – vidutinio kietumo, o 46-48 dyd. – kieti vidpadžiai.**
- **Taip pat tarp apsauginių priemonių kojoms priedų rasite ir atitinkamus GARANT batraiščius: 092855 120, taip pat greitojo tvirtinimo detalė; 092 856 55 (36–41 dyd.) ir 092856 65 (42–48 dyd.).**

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis

Nepraduriami: tekstilinis

Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Savybė: Vario® slopinimas

Techninis aprašymas

Lytis	vyriška
Batų dydis EU	40
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Aliuminis
Apsaugos klasė	S3
Nepraduriami	tekstilinis
Savybė	Vario® slopinimas
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai