



Antgalių rinkinys su sukimo rankena 19 vnt., Atsuktuvų skaičius: 19



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676235 19
GTIN	4013288214553
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška**atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Su ergonomiška 2K rankena, trumpa.

Turinys:

Antgaliai, **BiTorsion**, ilgis 25 mm, C 6,3 Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675520 dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, **BiTorsion**, ilgis 25 mm, C 6,3 Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675540 dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, **BiTorsion**, ilgis 25 mm, C 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Antgaliai, **BiTorsion**, ilgis 25 mm, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675550 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Antgaliai, **BiTorsion**, ilgis 25 mm, C 6,3 varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676405

Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus

Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Gamintojo pavadinimas	Kraftform Kompakt Stubby 1
Dalių skaičius	19
Rankena	Atsuktuvų laikiklis
Rankena	1/4 colio terkšlė
Rankena	1 antgalis-terkšlė 1/4 colio
rankenoje paslepiama teleskopinė geležtė	ne
tinka staklėms	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgalium

Priedai

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX15	675550 TX15
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675520 1/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675520 2/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675540 1/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675540 2/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX20	675550 TX20
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX30	675550 TX30
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX10	675550 TX10
Ergonomiškas trumpas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676405 6,3

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx®
profilis TX25

675550 TX25