

Garant**Lankstus fiksuotas įtempiklis, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360060 1
GTIN	4045197816139
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- **Plieninis korpusas su integruotu plieniniu kūgiu.**
- **Mechaninis fiksuojantis.**
- **Veržiant šoninį užveržimo varžtą, detalė atitinkamai 2 gnybtiniais pleištais įtraukiama ašine kryptimi ir užspaudžiama.**
- **Tvirtinimas prispaudikliais, T formos bazavimo kaladėlėmis arba nulinio taško fiksavimo sistemoje fiksavimo varžtu Nr. 360066.**
- **Paruoštos kiaurymės nulinio taško fiksavimo sistemai.**

GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Paprastas ir tikslus pozicionavimas ant staklių stalo. Kompleksinių dalių užspaudimas, pvz., formų gamyboje.

Priedai pasirinktinai:

Fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 120, dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60, aukščio elementas Nr. 360068.

Techninis aprašymas

Tipas	1
Ilgis L	144 mm
Aukštis H	100 mm
Išorinis Ø D	80 mm
Plotis B	99 mm
Sukimo momentas	10 Nm
Serija	ZeroClamp
Produkto rūšis	Užspaudimo elementas

Priedai

ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M12	360025 18M12
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 16M10	360025 16M10
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10	360025 12M10
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M16	360025 18M16
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 60 Nm	656050 60
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M10	360025 25M10
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 16M8	360025 16M8
Aukščio elementas Tipas 1	360068 1