



## Universalus peilis CutiX® su rankena iš magnio ir 3 geležtėmis, 18 mm, Visas ilgis: 165mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	845051 165
GTIN	4003773087533
Produktų klasė	86E

### Aprašymas

#### Modelis:

Patikimas kompanionas su unikalia ir stabilia geležte. Inovatyvus ir reguliuojamo pločio stabilizavimo bėgelis Tvirtas, patvarus magnio korpusas. Lengvas kaip plastikas, tvirtas kaip aliuminio liejinys. Prietaiso kilpa įrankiui tvirtinti. Su 3 nulaužiamomis geležtėmis, 8 dalių, 18 mm pločio.

#### Privalumai:

- **Plokščias ir ergonomiškas slydimas atskirai geležtei ir stabilizavimo bėgeliui. Negalima atsitiktinai įjungti slankiklio.**
- **Unikalus geležtės stabilizavimas. Taikykite tikslinį spaudimą be pavojaus susižeisti. Jokio atsitiktinio geležtės lenkimo ar lūžymo.**

#### Atsarginė dalis:

Atsarginės geležtės žr. Nr. 845010 dyd. 10; 845015 dyd. 10; 845016 dyd. 10; 845018 dyd. 50; 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10; 845023 dyd. 50.

### Techninis aprašymas

Geležtės storis	0,5 mm
Geležčių skaičius	3
Geležtės ilgis	100 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius	8
visas ilgis	165 mm
Geležtės plotis	18 mm

Rankenos medžiaga	Magnis
Produkto rūšis	Peiliai

## Priedai

Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 10	845010 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „longlife“ Skaičius 10	845015 10
Geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm, be pažymėtų lūžio vietų „experience“ Skaičius 10	845016 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 50	845018 50
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „longlife“ Skaičius 50	845019 50
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „multisharp“ Skaičius 10	845021 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „multisharp“ Skaičius 50	845023 50