

Mitutoyo**Šiurkščio matuoklis SJ210, Tipas: SJ210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Produktų klasė	44D

Aprašymas**Modelis:**

Mobili, nuo elektros tinklo nepriklausoma sistema paviršiaus nelygumų nustatymui. Matavimo jėga 0,75 mN pagal DIN / ISO. Atskiras pastūmos mechanizmas matavimams mažiausiose erdvėse ir tvirtinimui prie stovų. Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeistas DIN EN ISO 11562). Automatinė liestuko apsauga transportavimo metu. Automatinio kalibravimo funkcija ir atmintis matavimo režimams.

- **2,4 colio TFT spalvotas ekranas, pasisukantis automatiškai. Pastūmos mechanizmas integruojamas arba naudojamas atskirai. Matavimo duomenų ir sąlygų saugojimas micro SD atminties kortelėje.**
- **Visi dažniausiai naudojami parametrai pagal DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI ir laisvai pasirenkamos sąlygos.**

Tiekimo sudėtis:

Pastūmos mechanizmas su liečiamuoju antgaliu, tinklo adapteriu, kalibravimo šablonu ir rankine.

Priedai pasirinktinai:

Daviklis ir liestukas mažoms kiaurymėms (nuo 2,5 mm) Nr. 499210, šliaužiklis plokščioms ir cilindrinėms detalėms Nr. 499220 dyd. Z-KUFE, atraminės kojelės (2 vienetai) Nr. 499220 dyd. FUSS, adapteris tvirtinimui aukštimačiuje Nr. 499220 dyd. H-ADAPT, granitinis matavimo stovas Nr.499415, duomenų perdavimo laidas Nr. 498430, spausdintuvas Nr. 498701.

Pastaba:

Nemokama duomenų analizės programinė įranga bei daugiau adapterių ir liestukų pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Šiurkštumo standartai	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Išilginė matavimo atkarpa	16 mm
Bazinė atkarpa (λc)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Matavimo greitis	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
grafinis atvaizdas	Matavimo profilis, BAC kreivė, ADC kreivė
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
maksimalios matavimo ribos	360 μm
integruotas spausdintuvas	ne
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Kalibravimas	Q2
Kalibravimas	Q1
Produkto rūšis	Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Paslaugos

KalibravimasŠiurkščio normalė Tipas R	029220 R
KalibravimasŠiurkščio matuoklis Tipas R	029200 R

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498430 USB2
Granitinis stovas su T grioveliu	499415
Priedai Tipas FUSS	499220 FUSS
Priedai Tipas Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Daviklis / Liestukas Tipas 6/90	499210 6/90

Priedai Tipas H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Prijungimo kabelis Tipas D2	498430 D2
Daviklis / Liestukas Tipas 6/60	499210 6/60
Daviklis / Liestukas Tipas 2,5	499210 2,5
Prijungimo kabelis Tipas D1	498430 D1