

Garant**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434340 12,5
GTIN	4062406720179
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis laikrodis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir labai dideliu ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. **Su papildomu analoginiu ekranu ir mygtukais greitai tolerancijos ribų nustatymui.** Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, absoliutaus nulio sistema.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų kabelis Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
Korpuso Ø	59,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Korpuso storis	32,9 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,65 – 0,90 N
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5

Priedai

Indikatoriaus ašies kėliklis S_Dial WORK Matavimo ribos
12,5 mm

434212 12,5

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032