

## Mitutoyo

### Matavimo projektorius su ekranu ir objektyvu PJ-PLUS, Tipas: P2010A



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Produktų klasė	44C

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Profilų projektorius – krentančios šviesos ir praeinančios šviesos pagalba** mažų ir vidutinio dydžio ruošinių kontrolei. **Universalus prietaisas**, skirtas naudoti gamyboje, laboratorijose, kontroliuojant ir šlifuojant.

- **10 kartų artinantis objektyvas. 20, 50 ir 100x priartinantys objektyvai pagal paklausimą.**
- **Vertikalus, pasukamas 315 mm ekranas-skalė su įmontuotu skaitmeniniu kampo rodmeniu, perjungiamu tarp parodymo laipsniais arba dešimtainiais skaičiais.**
- **Telecentrinė apšvietimo sistema užtikrina vertikalų ir tolygų matymo lauko apšvietimą.**
- **LED šviestuvai ir apšvietimas iš viršaus su tolygiai reguliuojamu apšvietimo intensyvumu nustatymu užtikrina ilgą tarnavimo laiką, kai sunaudojama mažai energijos.**
- **Sandari konstrukcija sumažina tikimybę nešvarumams prasiskverbti į prietaiso vidų.**
- **Masyvus koordinacių matavimo stalas, su greitu reguliavimu abiem ašimis.**
- **Įmontuotas skaitmeninis ekranas (su duomenų išėjimu) užtikrina saugų matavimą be klaidų.**
- **Matuoti ilgams, kampams, kreivėms ir spinduliams.**

##### Tiekimo sudėtis:

Su 10 kartų priartinančiu objektyvu, apsauga nuo akinimo, gaubtu ir maitinimo kabeliu.

##### Priedai pasirinktinai:

Pjovimo briaunos valytuvas Nr. 354788.

##### Pastaba:

Kitus specialius priedus, kaip objektyvus, paverčiamą centravimo atramą, horizontalią prizmę, gnybtinį laikiklį, standartines matavimo plokštes, kraštų jutiklį su įvertinimo elementu QM-Data 200 galima įsigyti pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Aukštis	1093 mm
Svoris	118 kg
Plotis	633 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Serija	PJ-PLUS
Ekrano Ø	315 mm
maksimalus detalės svoris	8 kg
Matavimo diapazonas y ašis	100 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ilgis	742 mm
Matavimo diapazonas X ašis	200 mm
skaitmeninis rodmuo	taip
Apšvietimas	LED šviesos diodas
Produkto rūšis	Profilių projektorius