



## Įrankių rinkinys „Robust 45 Move“ Elektro 63 vnt., Įrankių skaičius: 63



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	680104 63
GTIN	4003773082606
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Platus elektrikams skirtų įrankių rinkinys kokybiškame įrankių lagamine. Su važiuokle ir teleskopine rankena.

Polipropileno dėklas sudėtingoms darbo sąlygoms: nepraleidžia dulkių, vandens ir yra atsparus karščiui.

#### Tiekimo sudėtis:

Elektriko gulsčiukas: 1 vnt. Nr 467415 dyd. 430

Kišeninis gulsčiukas Electric: 1 vnt. Nr 467484 dyd. 70

Dvipusis veržliaraktis „JOKER“: 1 vnt. dyd. 10×13 mm

Universalūs raktai TwinKey®: 1 vnt. Nr. 623550

Galvučių rinkinys, 1/4 colio 28 vnt.: 1 vnt. Nr. 630295 dyd. S

Atsuktuvas Pozidriv varžtams, izoliuotas pagal VDE: 1 vnt. dyd. 1

Atsuktuvas varžtams su įpjova, izoliuotas pagal VDE: 1 vnt. dyd. 3,5 mm

Kompaktiškas, ergonomiškas VDE rinkinys, 16 vnt.: 1 vnt. kaip Nr. 667260

Smailos kombinuotos replės, chromuotos, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr 701655 dyd. 145

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga: 1 vnt. Nr. 705800 dyd. 180

Lenktos plokščios apvalios replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 713700 dyd. 200

Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 723500 dyd. 200

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 725300 dyd. 160

Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip®: 1 vnt. Nr. 728091 dyd. 8–13

Izoliacijos nuėmimo replės iki 16 mm<sup>2</sup> Preci Strip: 1 vnt. Nr. 728631 dyd. 16

Montažinės replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 728787 dyd. 200

Užspaudimo replės kabelių antgaliams iki 16 mm<sup>2</sup>: 1 vnt.

Elektriko kaltas: 1 vnt. Nr. 743000 dyd. 250

Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. dyd. 300 g

Replės-veržliaraktis: 1 vnt. Nr. 813700 dyd. 180

Nelankstomas kabelių peilis, izoliuotas pagal VDE: 1 vnt. Nr. 844410

Įrankių lagaminas: 1 vnt. „Robust 45 Move“

**Pastaba:**

**Tiekama su su surūšiuotais įrankiais lagamine.**

## Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	Robust45 Move
Dalių skaičius	63
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

## Priedai

Universalūs raktai TwinKey®	623550
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	725300 160
Reguliuojamas veržliaraktis Visas ilgis 180 mm	813700 180
Kompaktiškas, ergonomiškas VDE rinkinys Dalių skaičius 18	667260 18
Nelankstomas kabelių peilispilnai izoliuotos pagal VDE	844410
Smailios kombinuotos replės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 145 mm	701655 145
Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys28 vnt. Tipas S	630295 S
Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	723500 200
Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip® Kabelio Ø 8-13 mm	728091 8-13
Kišeninis gulsčiukasElectric Ilgis 70 mm	467484 70

Elektriko gulsčiukas Ilgis 430 mm	467415 430
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga Visas ilgis 180 mm	705800 180
Montažinės replėsizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	728787 200
Elektriko kaltas Visas ilgis 250 mm	743000 250
Lenktos replės prailgintomis žiaunomisizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	713700 200
Izoliacijos nuėmimo replės PreciStrip 16 Laido skerspjūviui 16 mm <sup>2</sup>	728631 16