

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 20×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931005 900/6
GTIN	4062406769277
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×28G, su stalčiais 20×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Gylis	700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių skaičius	6
stalčių priekio aukštis	75 mm

stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Plotis	600 mm
Naud. aukštis	800 mm
Aukštis	900 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Svoris	109 kg
Stalčių naudingasis gylis G	24
Durų skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

## Priedai

Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 900 mm	931035 900
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931043 100
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931043 125
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931043 150
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 250 mm	931043 250
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931043 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21