




## Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 22



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	613810 22
GTIN	4013288221087
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Puikiai tinka ankštose vietose. Derinant 7,5° pasuktą kilpą ir dvipusio šešiabriaunio geometriją, atsiranda dvigubai daugiau tvirtinimo taškų. Dėl mažo kilpos atsukimo kampo, varžtas užsukamas kas 15°.

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

#### Standartas:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:  
Dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 613610

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	22
----------------	----

Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Metrinė matų sistema	taip
Colinė matų sistema	ne
Prailginti	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

## Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613800 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	613800 6
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613800 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613800 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613800 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613800 11
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	613800 12
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613800 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	613800 14
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613800 15
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613800 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613800 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613800 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613800 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm	613800 20
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613800 21
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613800 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613800 24
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 27 mm	613800 27

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 30 mm	613800 30
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 32 mm	613800 32