

Garant GRIDLINE

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais, gylis 30G 4 ištraukimo elementai 6G, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

943114 2000

GTIN

4062406586171

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais 30×28G su **lengvai ištraukiamais elementais**, kurie yra su **atskirais fiksatoriais**, tokiu būdu galima atidaryti tik vieną elementą. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Ištraukiamų elementų rėmai perforuoti 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos ir **jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo**.

Rakinamos cilindrine spyna. Visi ištraukiami elementai yra uždaromi kartu.

Priedai pasirinktinai:

Vertikaliuose ištraukimo elementuose gali būti:

lentyna Nr. 943160, perforuota sienelė Nr. 943166, nuožulni lentyna Nr. 943162 ir Nr. 943163, Multifix bėgelis Nr. 943170.

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė antracito spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Plotis	750 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	175 kg
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis	150 mm
Vertikalus ištraukiamas elementas	atskiras
Plotis G	30
Aukštis	2000 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	163 kg
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1691 mm
Gylis	700 mm
ComfortClose	ne
Gylis G	28
Ištraukiamų elementų skaičius	4
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	37 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais