

Akiniai su kojėlėmis: 1 vnt. Nr. 096845 dyd. CLEAR
 Apsauginės ausinės: 1 vnt. Nr. 097795 dyd. STEEL
 Medžiaginis įrankių krepšys: 1 vnt. Nr. 692262 dyd. 2

Pastaba:**Pristatymas be komplektuojamųjų dalių.**

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	74
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

Priedai

Medžiaginis įrankių krepšys Tipas 2	692262 2
Pirštinių pora Galvijų oda Pirštinių dydis 10	094055 10
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668401 2
Universalus peilis su cinko liejinio rankena 18 mm Visas ilgis 160 mm	845039 160
Vanadžio kombinuotos replės, nušlifuotos, su 2K rankenų apvalkalais Visas ilgis 180 mm	702995 180
Vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 250 mm	706145 250
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm	660701 7
Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	725245 160
	517419 200

Dildžių rinkinys su 2K rankena, 5 vnt., suvyniojamame dėkle
Ilgis be antgalio 200 mm

Plastikinis laikiklis Kai raktų skaičius 12	611500 12
Apsauginės ausinės Tipas STEEL	097795 STEEL
Komfort apsauginiai akiniai Stiklų tamsinimas CLEAR	096845 CLEAR
Aliumininis gulsčiukas Ilgis 400 mm	467435 400
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3 mm	660701 3
Dvipusių veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 12	610960 12
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	660701 4
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668401 0
Mini rėminis pjūklas su pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys Plokštelės ilgis 300 mm	580750 300
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668401 1
Šaltkalvio plaktukas Svoris be koto 300 g	750125 300
Ruletė Juostos ilgis 5 m	462010 5
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713595 200
6- briaunių lenktų raktų rinkinys nikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9	627225 9
Keturbriaunių 1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys 29 vnt. Tipas 6	630368 6