



Kvėpavimo takų apsaugos priemonės su orpūte ir integruota galvos ir veido apsauga PowerCap® Infinity®, Tipas: SET



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097150 SET
GTIN	5038428302722
Produktų klasė	09W

Aprašymas

Modelis:

PowerCap® Infinity® derina 3 apsaugos rūšis viename produkte. Kvėpavimo takų apsauga su orpūte užtikrina patikimą apsaugą nuo dalelių, EVO®5 pramoninis šalmas lengvai apsaugo galvą, o antveidis užtikrina apsaugą veidui. **Pritvirtinus JSP ausines, apsaugą galima padidinti.**

Respiratorius su orpūtės sistema: PowerCap® Infinity® užtikrina patikimą apsaugą nuo dalelių pagal EN 12941 TH3P, orpūtės našumas 160 l/min., be įkvėpimo pasipriešinimo ir apsauginio skydelio. Su greitojo keitimo bajonetės sistema.

Galvos apsauga: PowerCap® Infinity® pagamintas pagal EVO®5 pramoninį apsauginį šalimą, kuris atitinka EN 397. Šalmas užtikrina apsaugą visą dieną dėl ABS apvalkalo ir yra labai patogus dėl Evolution® 3D-Adjustment™ diržų sistemos.

Akių ir veido apsauga: PowerCap® Infinity užtikrina akių apsaugą pagal EN 166. Skydelis apsaugo visą veidą nuo skriejančių dalelių.

Standartas:

EN 397, EN 12941 Schutzstufe TH3P, EN 166.

Tiekimo sudėtis:

1 PowerCap® Infinity®, 1 akumulatorius, 1 įkrovimo stotelė, 1 pora TH3 dalelių filtrų, 1 pora priešfiltrų, 1 oro srauto indikatorius, 1 krepšys.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į PowerCap® Infinity® mokymo vaizdo įrašų pakuotėje esantį dokumentą!

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	CEA646-001-100
Produkto rūšis	Orpūtės elementas kvėpavimo takų apsaugos priemonėms su orpūte

Priedai

Atsarginis akumuliatorius Tipas CHARGE	097155 CHARGE
Įkrovimo stotelė ir elektrinis prietaisas Tipas BATTERY	097154 BATTERY
Keičiamų filtrų rinkinys Tipas P3	097151 P3
Atsarginis antveidis Tipas VISOR	097152 VISOR
Nuimamų antveidžių rinkinys, 10 dalių Tipas FOIL	097153 FOIL
Šalmo dirželis Tipas STRAP	097156 STRAP
Keičiamų filtrų rinkinys Tipas VF	097151 VF