

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto,  
Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 942765 800    |
| GTIN             | 4062406595906 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****Modelis:**

Nejrengta spinta 80 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×20G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

**Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gylis                      | 700 mm        |
| Naud. aukštis              | 663 mm        |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta |
| Gylis G                    | 28            |
| Svoris                     | 125 kg        |
| Rankenos padėtis           | viršuje       |

|   |   |
|---|---|
| Aukštis                                     | 800 mm  |
| Plotis G                                    | 80  |
| Plotis                                      | 2000 mm   |
| ComfortClose                                | ne  |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip  |
| Spintos priekinė dalis                      | Stumdomos durys iš ištisinio lakšto                               |
| Modelis                                     | patiems susikomplektuoti  |
| medžiagos storis                            | 0,9 mm  |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje     | 1600  |
| Reguliuojamas aukštis kas                   | 25  |
| Cilindrinė spyna                            | modulinė apyraktė   |
| Spalvos pasirinkimas                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis                              | Erdvi spinta  |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21 | 914227 GP21 |
|---|-------------|