

Mitutoyo
Tikslųjų vidmačių rinkinys su indikatoriumi, Matavimo ribos: 18-150mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Produktų klasė	44A

Aprašymas
Modelis:

Savaime išs centruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikroдинis indikatorius matiniai chromuoti. Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės. Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių \varnothing tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su laikroдинiu indikatoriumi Nr. 432051, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.
3 tikslieji vidmačiai Nr. 435203, papildomai su matavimo kaiščiu, ilgintuvu ir matavimo disku.

Techninis aprašymas

Vidmačių kiekis	3
Liestukų skaičius	26
Matavimo ribos (diapazonas)	18 - 150 mm
Matavimo diskų kiekis	4
Matavimo gylis	100 - 150 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μ m

Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S9
Kalibravimas	C1
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
KalibravimasTikslųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 18-150 mm	020580 18-150
DAkS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 2 mm	435230 2
Reguliavimo žiedas ,vidinis Ø 5,3 mm Žiedo plotis 1 mm	435220 1
Ilgintuvas (50 mm)	435210
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 1 mm	435230 1
Reguliavimo žiedas ,vidinis Ø 5,3 mm Žiedo plotis 0,5 mm	435220 0,5
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 0,5 mm	435230 0,5
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 3 mm	435230 3
Tikslusis vidmatis su indikatoriumi Matavimo intervalas 18-35 mm	435203 18-35
Tikslusis vidmatis su indikatoriumi Matavimo intervalas 35-60 mm	435203 35-60
Tikslusis vidmatis su indikatoriumi Matavimo intervalas 50-150 mm	435203 50-150