

HOLEX**Įrankių rinkinys montuotojams, 15 vnt. įrankių portfelyje, Atsuktuvų skaičius: 15****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

686006 15

GTIN

4062406773526

Produktų klasė

66H

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės medžiaginiai maišeliai su įvairiais praktiškais įrankiais, kurie padės atlikti kasdienes užduotis.

Tiekimo sudėtis:

Atsuktuvai varžtam su įpjova: po 1 vnt. Nr. 660701 dyd. 2,5; 3; 3,5; 4

Plokščias atsuktuvai: po 1 vnt. Nr. 668401 dyd. 0, 1, 2

Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 702995 dyd. 180

Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706145 dyd. 250

Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 725245 dyd. 160

Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750125 dyd. 300

Reguliuojamas veržliaraktis: 1 vnt. Nr. 813961 dyd. 200

Universalus peilis: 1 vnt. Nr. 845039 dyd. 160

LED kišeninis prožektorius: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK

Teleskopinis magnetinis laikiklis: 1 vnt. Nr. 081650

Medžiaginis įrankių portfelis su kaištiniu fiksatoriumi: 1 vnt. Nr. 692257 dyd. 1

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Techninis aprašymas

Dalių skaičius

15

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

Priedai

Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvaskalais Visas ilgis 160 mm	725245 160
Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvaskalais Visas ilgis 180 mm	702995 180
Atsuktuvas su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668401 1
Medžiaginis įrankių portfelis su kaištiniu fiksatoriumi Tipas 1	692257 1
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2,5 mm	660701 2,5
Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660701 3,5
Šaltkalvio plaktukas Svoris be koto 300 g	750125 300
Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su apvaskalu Visas ilgis 200 mm	813961 200
Atsuktuvas su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668401 2
Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	660701 4
Teleskopinis magnetinis laikiklis	081650
Universalus peilis su cinko liejinio rankena 18 mm Visas ilgis 160 mm	845039 160
Vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga, rankenos su apvaskalais Visas ilgis 250 mm	706145 250
Atsuktuvas su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668401 0

Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova
Ašmenų plotis b 3 mm

660701 3