

**HOLEX****Įrankių rinkinys elektronikos darbams, 24 vnt. elektriko krepšyje, Atsuktuvų skaičius: 24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	686013 24
GTIN	4062406773540
Produktų klasė	66H

**Aprašymas****Modelis:**

Aukštos kokybės medžiaginiai maišeliai su įvairiais praktiškais įrankiais, kurie padės atlikti kasdienes užduotis.

**Tiekimo sudėtis:**

Ruletė: 1 vnt. Nr. 462014 dyd. 3

Šešiabriaunių lenktų raktų rinkinys, ilgu, su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627225 dyd. 9 (1,5 – 10 mm)

Atsuktuvai varžtams su įpjova, izoliuotas pagal VDE: po 1 vnt. Nr. 663301 dyd. 3,5; 5,5

Įtampos matuoklis: 1 vnt. Nr. 665050 dyd. 3

Atsuktuvai Phillips varžtams, izoliuotas pagal VDE: po 1 vnt. Nr. 668631 dyd. 1, 2

Kombinuotos replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 701852 dyd. 180

Vamzdinės replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 705746 dyd. 250

Tiesios plokščios apvalios replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 713351 dyd. 200

Šoninio kirpimo žnyplės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 725351 dyd. 160

Izoliacijos nuėmimo įrankis: 1 vnt. Nr. 728043 dyd. 6 – 25

Precizinis izoliacijos nuėmiklis, tolygiai reguliuojamas: 1 vnt. Nr. 728501 dyd. 016-08

Reguliuojamas veržliaraktis izoliuotas pagal VDE: 1 vnt. Nr. 814006 dyd. 200

Universalus peilis: 1 vnt. Nr. 845039 dyd. 160

LED kišeninis prožektorius: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK

Medžiaginis elektriko įrankių krepšys: 1 vnt. Nr. 692260 dyd. 1

**Pastaba:****Įrankis tiekiamas be pakuotės.**

## Techninis aprašymas

Dalių skaičius	24
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

## Priedai

LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova izoliuotas Ašmenų plotis b 5,5 mm	663301 5,5
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtams izoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 2	668631 2
Šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	725351 160
Vamzdinės replės VDE izoliuotos rankenos Visas ilgis 250 mm	705746 250
Vieno poliaus fazės indikatorius Ašmenų plotis 3 mm	665050 3
Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su apvalkalu Visas ilgis 200 mm	813961 200
Precizinis izoliacijos nuėmiklis, tolygiai reguliuojamas Laido Ø 016-08 mm	728501 016-08
Izoliacijos nuėmimo įrankis Kabelio Ø 6-25 mm	728043 6-25
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	713351 200
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova izoliuotas Ašmenų plotis b 3,5 mm	663301 3,5
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtams izoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 1	668631 1

Universalus peilis su cinko liejinio rankena 18 mm Visas ilgis 160 mm	845039 160
Medžiaginis elektriko įrankių krepšys Tipas 1	692260 1
Ruletė Juostos ilgis 5 m	462010 5
6- briaunių lenktų raktų rinkinys nikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9	627225 9
Kombinuotos replės iš vanadžio izoliuotos pagal VDE Visas ilgis 180 mm	701852 180