



Lazerinis atstumo matuoklis, Tipas: GLM150-27C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Produktų klasė	46T

Aprašymas

Modelis:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1. Tikslumas dideliais atstumais. Matavimo duomenų perdavimas per Bluetooth į naująją MeasureOnApp. Saugoti vaizdus į vidinę atmintį ir perkelti vaizdus į kompiuterį per USB. Integruotas ličio jonų akumuliatorius užtikrina didelį lankstumą ir indėlį į tvarumą.

Detalus aprašymas:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1. Stovo sriegis 1/4 colio. Integruotas 360° posvyrio jutiklis parodo objekto nuožulnumą, uždėjus korpusą ant jo, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Galima sudarinėti skaitmeninius brėžinius, pagrindinius pjūvius, importuoti jau turimus duomenis ir eksportuoti darbo rezultatus, taip pat patogų išmatuoti statybų aikštes. Duomenų perdavimas per Bluetooth®.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu krepšiu. Kartu su ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu + Micro-USB kabelis.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo trikojis Nr. 468558

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	1
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Svoris	210 g
Ilgis	142 mm
Stovo sriegis	1/4 in
Akumuliatoriaus talpa	3,12 Ah
Posvyrio jutiklis	360 laipsniai
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Plotis	64 mm
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Nominalioji įtampa	3,6 V
Matavimo tikslumas	±1,5 mm
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Aukštis	28 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Sudėtis / atimtis	taip
Srovės tiekimas	Li-Ion baterija
Veikimo nuotolis	150 m
Gamintojo pavadinimas	GLM150-27C
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
IP apsaugos klasė	IP 54
Serija	GLM150-27C
Skaitmeninis tikslo ieškiklis	taip
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis

