



Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310505 160
GTIN	4019208526997
Produktų klasė	36S

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.
1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai Nr. 314000–315200. **Apsauginis įdėklas nuo drožlių** Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Pleištinius krumpliaštiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.

Techninis aprašymas

Rakto kvadratas K	10 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	65 mm
Svoris	8,8 kg
Centravimo Ø B	125 mm
Centravimo gylis C	4 mm
Išorinis Ø A	160 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	91 mm
Pralaidumas E	42 mm
maksimalus sūkių skaičius	4600 min ⁻¹
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röh m tekinimo griebtuvus su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvus su plokščia spirale

Priedai

Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 160 mm	314600 160
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160 mm	314000 160
	315000 160

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams
160

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka
griebtuvams 160

315200 160