



## Antgalių rinkinys KK400 RA su sukimo rankena 17 vnt., Atsuktuvų skaičius: 17



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676212 17
GTIN	4013288222879
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Ergonomiška 2 komponentų rankena su maloniu paimti apvalkalu užtikrina puikų jėgos perdavimą bei nenutrūkstamą darbą. Kairinei ir dešininei eigai (su perjungimo svirtimi). Integruota terkšlė su smulkiais dantimis (80 dantų/4,5° kampas) supaprastina ir pagreitina varžtų sukimą, nereikia iš naujo nustatinėti. Su Rapidaptor antgalių laikikliu.

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška** atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliais su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 Pozidriv varžtams: po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674247 dyd. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674250 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 varžtams su įpjova: po 1 vnt. Nr. 674260 dyd. 5,5/89

Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676657 dyd. 6,3

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	KK 400 RA Rinkinys 1
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus

Perdavos profilis	Atsuktuvus Pozidriv varžtams
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Rankena	Atsuktuvų laikikliai
Rankena	1/4 colio terkšlė
Rankena	1/4 colio terkšlė
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674200 2/89
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674200 3/89
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674220 2/89
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674220 3/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 3/89 mm	674247 3/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 4/89 mm	674247 4/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 5/89 mm	674247 5/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 6/89 mm	674247 6/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX10 mm	674250 TX10
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX15 mm	674250 TX15

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX20 mm

674250 TX20

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX25 mm

674250 TX25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX30 mm

674250 TX30

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX40 mm

674250 TX40

Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 Ašmenų plotis / visas ilgis 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Laikiklis su skersine rankena 1/4 colio antgaliams su integruota terkšle ir greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

676657 6,3