



USB-HD kamera EN-sure, Tipas: HDMI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	492847 HDMI
GTIN	2050002074910
Produktų klasė	49C

Aprašymas

Modelis:

EN-SURE USB HD kamera - tai kompaktiška ir išskirtinai universali sistema, tinkama visiems standiems ir šviesolaidiniams endoskopams. Nesvarbu, kaip sunku sąlygos yra vietoje, maži matmenys ir lengvas valdymas reiškia, kad sistema yra paruošta veikti vos per kelias sekundes. Jis užtikrina ryškius, išsamius vaizdus ir HD vaizdo įrašus, kad būtų galima tiksliai diagnozuoti. Šviesos diodas yra integruotas į sistemą, pašalinant atskirų šviesos šaltinių ir valdymo blokų poreikį. Paimkite kamerą į rankas, prijunkite nešiojamąjį, personalinį ar planšetinį kompiuterį ir pradėkite iš karto. Jokios programinės įrangos nereikia – patikrinimo rezultatus galite išsaugoti tiesiai savo prijungtame įrenginyje.

- **Galima naudoti su ir be programinės įrangos.**
- **Priartinti / atitolinti.**
- **Automatinis ir rankinis baltos spalvos balansas.**
- **Vaizdo saugojimo funkcija.**
- **Vaizdo įrašų įrašymo funkcija.**
- **Paprastas Plug & Play. Nešiojamojo, personalinio ar planšetinio kompiuterio prijungimas – gali būti naudojamas su programine įranga arba be jos (USB 3,0 arba USB-C) ir nuo Windows 7.**

Prijungimas per HDMI sąsają.

Atraskite pramoninės endoskopijos ateitį su mūsų moderniausiomis EN-SURE plus kamerų sistemomis! Dėl raiškių HD vaizdų jis užtikrina neprilygstamą vaizdo kokybę, atitinkančią Jūsų patikros reikalavimus. Kompaktiška ir tvirta EN-SURE plus konstrukcija leidžia be vargo dirbti net ir atšiaurioje aplinkoje.

Dėl atskiro valdymo bloko su integruotu ekranu nereikia atskiro kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio ar programinės įrangos. Tai reiškia, kad EN-SURE plus yra paruoštas naudoti per kelias sekundes ir pateikia itin ryškius vaizdus, kad būtų galima gauti tikslius rezultatus. Naudodamiesi praktine atminties funkcija, kurią galima atlikti fotoaparate arba valdymo bloke esančiais funkciniais mygtukais, galite įrašyti vaizdus ir vaizdo įrašus tiesiai į SD kortelę ir vėliau juos analizuoti arba bendrinti.

Naudodami integruotą HDMI išvestį galite lengvai rodyti tiesioginį vaizdą išoriniame monitoriuje, kad kolegos ar klientai galėtų susipažinti su rezultatais. Galingas integruotas LED šviesos šaltinis taip pat užtikrina optimalų apšvietimą bet kokiaje situacijoje.

Išbandykite revoliucinę EN-SURE plus technologiją ir padidinkite savo pramoninių patikrų efektyvumą!

Tiekimo sudėtis:

Su adapteriu endoskopų prijungimui, kurių skersmuo nuo 2,7 mm iki 4 mm. Su ekranu.

Priedai pasirinktinai:

Daugiau adapterių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Apšvietimo stiprumas	200000 lx
Svoris	200 g
Ilgis l	80 mm
Šviesos stiprumas	5 W
Apšvietimo spalvinė temperatūra	5700 K
Aukštis H	45 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Plotis B	45 mm
Paleidimas	1920x1080 px
Produkto rūšis	Endoskopinė vaizdo kamera