


**Garant****Atsuktuvų rinkinys, Raktų skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	953416 8
GTIN	4067263723530
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953416: ABS plastiko dėžė

GARANT plokšti atsuktuvai Nr. 660032 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.

GARANT atsuktuvai Phillips varžtams Nr. 667702 dyd. 0; 1; 2: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Plotis	200 mm
Plotis G	8
Gylis G	16
Gylis	400 mm
Modelis	su atsuktuvu
Įrankių skaičius	8
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×16

Produkto rūšis

Putplasčio įdėklas

**Priedai**

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953416

952001 953416

Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0

667702 0

Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1

667702 1

Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2

667702 2

Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 2,5 mm

660032 2,5

Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 3,5 mm

660032 3,5

Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 4 mm

660032 4

Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm

660032 5,5

Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 6,5 mm

660032 6,5