

**Mahr****Skaitmeninis gyلماتis IP 67 su wi-fi, Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418705 500
GTIN	4059192064754
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Moderni, efektyvi matavimo sistema. Pritrintos kreipiančiosios. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz.: atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr.418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5mm, 5mm ilgio. Labai didelis LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis, integruota, belaidė duomenų išvestis i-wi, atsparus drėgmei ir dulkėms, veikimo laikas apie 3 metus (apie 0,5 metų, kai įjungtas radijo ryšys).

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Belaidis duomenų perdavimas į i-wi imtuvą Nr. 498912.

**Techninis aprašymas**

Tiltelio ilgis	150 mm
Eksploatavimo trukmė	26000 h
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Kalibravimas	A1
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 67
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo liniuotės skersmuo	12×3,5 mm
Baterijų kiekis	1
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	gylmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

Papildomas tiltelis 300 mm	418610
Matavimo priedėlis atstumo matavimui Ø 4 mm	418630
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498914 STICK