


**HOLEX****Replių rinkinys, Raktų skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954275 4
GTIN	4067263906421
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio dėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesugeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio dėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954275: ABS plastiko dėžė  
HOLEX vamzdinės replės Nr. 706145 dyd. 250: ABS plastiko dėžė  
HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 702995 dyd. 180: ABS plastiko dėžė  
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713595 dyd. 160: ABS plastiko dėžė  
HOLEX kirpimo replės Nr. 725245 dyd. 160: ABS plastiko dėžė  
HOLEX universalūs peiliai Nr. 845039 dyd. 160: ABS plastiko dėžė  
Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 845010 dyd. 10: ABS plastiko dėžė

**Techninis aprašymas**

Modelis	su replėmis
Įrankių skaičius	6
Gylis	400 mm
Plotis G	10
Plotis	250 mm

Gylis G	16
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×16
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954275	952001 954275
Vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 250 mm	706145 250
Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvalkalais Visas ilgis 180 mm	702995 180
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	713595 160
Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	725245 160
Universalus peilis su cinko liejinio rankena 18 mm Visas ilgis 160 mm	845039 160
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 10	845010 10