

**Garant****6-briauniai L formos raktai / trumpi atsuktuvai, Raktų skaičius: 15****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952892 15
GTIN	4067263723172
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952892: 1 vnt.

GARANT 6-briaunių raktų rinkinys Nr. 627132 dyd. 9: ABS plastiko dėžė

GARANT trumpas atsuktuvus varžtams su įpjova Nr. 664122 dyd. 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.

GARANT trumpas atsuktuvus Phillips varžtams Nr. 667722 dyd. 0; 1; 2: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Gylis	250 mm
Plotis	200 mm
Gylis G	10
Įrankių skaičius	15
Modelis	su atsuktuvu
Plotis G	8

Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumichromuoti Atsuktuvų skaičius 9	627132 9
Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 4 mm	664122 4
Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm	664122 5,5
Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 6,5 mm	664122 6,5
Trumpas atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	667722 0
Trumpas atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667722 1
Trumpas atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	667722 2
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952892	952001 952892