



Įrankių rinkinys „Robust45 Move“ mechanikui 90 vnt., Įrankių skaičius: 90



Užsakymo data

Užsakymo numeris	680108 90
GTIN	4003773086239
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Didelis įrankių rinkinys su 90 įrankių, iš kurių 12 KNIPEX gamintojo, sudėti į aukštos kokybės įrankių lagaminą. Su važiuokle ir teleskopine rankena. Polipropileno dėklas sudėtingoms aplinkos sąlygoms: atsparus dulkems, vandeniui ir temperatūrai.

Turinys:

Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. ilgis 160 mm

Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. ilgis 200 mm

Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt®: 1 vnt. Nr. 731752 dyd. 200

Universalūs raktai TwinKey®: 1 vnt. Nr. 623550

Plokščios replės su geležte ir tiesiomis žiaunomis: ABS plastiko dėžė

Plokščios replės su geležte ir lenktomis žiaunomis: ABS plastiko dėžė

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®: 1 vnt. Nr. 726620 dyd. 140

Vamzdinės replės Cobra®: 1 vnt. Nr. 705800 dyd. 250

Replių raktas: 1 vnt. Nr. 813702 dyd. 250

Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip®: 1 vnt. Nr. 728091 dyd. 8–13

Atlenkiami peiliai kabeliams: 1 vnt. Nr. 844610 dyd. 1

Gulsčiukas: 1 vnt. ilgis 220 mm

Zyklop metalinių terkšlių rinkinys, 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 630295 dyd. S (28 vnt.)

6-briaunių lenktų raktų rinkinys su rutuline galvute ir laikikliu: 1 vnt. dyd. 1,5 – 10 mm, 9 dalių
 Kombinuotų veržliarakčių rinkinys laikiklyje: 1 vnt. dyd. 6 – 19 mm, 12 dalių

Automatinis žymeklis: 1 vnt. 60N - 130N

Kaiščiamušių rinkinys: 1 vnt. dyd. 3 – 10 mm, 6 dalių

Medinė sulankstoma liniuotė: 1 vnt. ilgis 2 metrai

Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. dyd. 300 g

Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668260 dyd. 1; 2; 3

Atsuktuvus, skirtas Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668270 dyd. 1; 2; 3

Atsuktuvus varžtams su įpjova: Po 1 vnt. Nr. 662200 dyd. 3,5; 4

Atsuktuvus varžtams su įpjova su dangteliu: Po 1 vnt. Nr. 660300 dyd. 5,5; 7; 9

Atsuktuvai vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 625500 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Atsuktuvai elektronikai Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668800 dyd. 00; 0

Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova: Po 1 vnt. Nr. 664600 dyd. 1,5; 2,5

Įrankių lagaminas: 1 vnt. „Robust45 Move“

Pastaba:

Tiekama su surūšiuotais įrankiais lagamine.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis

Įrankių rinkinys

Priedai

Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt® su įdubomis
 ašmenyse Visas ilgis 200 mm

731752 200

Universalūs raktai TwinKey®

623550

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips® Visas
 ilgis 140 mm

726620 140

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga
 Visas ilgis 250 mm

705800 250

Reguliuojamas veržliaraktis Visas ilgis 250 mm

813702 250

Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip® Kabelio
 Ø 8-13 mm

728091 8-13

Atlenkiamas elektriko peilis Tipas 1

844610 1

Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 28 vnt. Tipas S

630295 S

668260 1

Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668260 2
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	668260 3
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Pozidriv varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668270 1
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Pozidriv varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668270 2
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Pozidriv varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	668270 3
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	662200 3,5
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	662200 4
Atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjovair smūginiu gaubtelium Ašmenų plotis b 5,5 mm	660300 5,5
Atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjovair smūginiu gaubtelium Ašmenų plotis b 7 mm	660300 7
Atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjovair smūginiu gaubtelium Ašmenų plotis b 9 mm	660300 9
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX10	625500 TX10
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX15	625500 TX15
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX20	625500 TX20
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX25	625500 TX25
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX30	625500 TX30
Atsuktuvų elektronikai rinkinys Phillips varžtamsKraftform Micro Kryžminių įpjovų dydis 0	668800 0
Atsuktuvų elektronikai rinkinys Phillips varžtamsKraftform Micro Kryžminių įpjovų dydis 00	668800 00
Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjovaKraftform-Micro Ašmenų plotis b 1,5 mm	664600 1,5
	664600 2,5

Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova Kraftform-Micro
Ašmenų plotis b 2,5 mm
