

Garant**Universalus įrankių rinkinys 20 vnt., įrankių skaičius: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	680157 20
GTIN	4067263309185
Produktų klasė	61H

Aprašymas**Paskirtis:**

Sisteminė dėžutė iš beveik nesudaužomo ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir 2 greitaisiais užraktais. Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Tiekimo sudėtis:

Ruletė su langeliu: 1 vnt. Nr. 462201 dyd. 2,5
6-briaunių L formos raktų rinkinys su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9 (9 dalių)
Atsuktuvai varžtams su įpjova: Po 1 vnt. Nr. 660032 dyd. 2,5; 4; 5,5
Plokščias atsuktuvai: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 700940 dyd. 160
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 200
Darbinės žirklys: 1 vnt. Nr. 769240 dyd. 175
Replių raktas: 1 vnt. Nr. 813501 dyd. 180
Universalus peilis su nulaužiamomis geležtėmis: 1 vnt. Nr. 845020

Pastaba:

Tiekama su surūšiuotais įrankiais plastikiniame lagamine.

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2×6/1 (tiekimo sudėtyje nėra).

Techninis aprašymas

Ilgis	510 mm
Aukštis	61 mm
Plotis	294 mm
Dalių skaičius	20
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

Priedai

Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2,5 m	462201 2,5
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumichromuoti Atsuktuvų skaičius 9	627132 9
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	700940 160
Šaltkalvio plaktukas sukoto apsauga Svoris be koto 200 g	750110 200
Darbinės žirklys su titano danga Visas ilgis 175 mm	769240 175
Reguliuojamas veržliaraktis Visas ilgis 180 mm	813501 180
Universalus peilis su 2K rankenasu 3 geležtėmis, 18 mm	845020
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 2,5 mm	660032 2,5
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 4 mm	660032 4
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm	660032 5,5
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667702 1
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	667702 2
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4