

metabo**Akumuliatorinis suktuvus su Li-Ion akumuliatoriumi, Tipas: 613155500**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatoriniai gręžtuvai su Metabo Quick sistema ir be jos.

Quick sistema sutaupo daug laiko, kai dažnai keičiamos gręžimo ir sukimo operacijos. Per kelias sekundes gręžimo griebtuvas su grąžtais pakeičiamas į antgalių laikiklį su antgaliais be jokių įrankių.

Pasirinkite **pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo**, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba **įrenginį be priedų** dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai. Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma **3 metų garantija**, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus **LED darbo šviestuvas** ir praktiškas **diržo kabliukas**, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu, 2 akumuliatoriais, įkrovikliu ir metaBOX.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris be akumulatoriaus	0,9 kg
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Variklio sandara	be šepetėlių
Pakuotė	Metabox
Gamintojo pavadinimas	BS 18 L BL
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	28 Nm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 500 min ⁻¹
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1700 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	65 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumuliatorių kiekis	2
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
standartinis naudojimas	Medium
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V
USP2	Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, METABOX

Priedai

Baterijų pakuotė Li-Power Akumulatoriaus talpa 2 Ah	073870 2
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC145	073890 ASC145

Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55	073890 ASC55
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55-8	073890 ASC55-8