

metabo

Akumuliatorinis suktuvus su Li-Ion akumulatoriumi, Tipas: 602358650



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070260 602358650
GTIN	4061792187788
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatoriniai gręžtuvai su Metabo Quick sistema ir be jos.

Quick sistema sutaupo daug laiko, kai dažnai keičiamos gręžimo ir sukimo operacijos. Per kelias sekundes gręžimo griebtuvas su grąžtais pakeičiamas į antgalių laikiklį su antgaliais be jokių įrankių.

Pasirinkite **pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba įrenginį be priedų** dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai. Beje, visiems Metabo akumulatoriams taikoma **3 metų garantija**, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus **LED darbo šviestuvus** ir praktiškas **diržo kabliukas**, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu, 2 akumulatoriais, įkrovikliu ir metaBOX.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 550 min ⁻¹
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 2000 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	68 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	130 Nm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus talpa	5,2 Ah
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Variklio sandara	be šepetėlių
Svoris be akumulatoriaus	1,7 kg
Gamintojo pavadinimas	BS 18 LTX BL I
Akumuliatorių kiekis	2
Pakuotė	Metabox
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	65 Nm
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V
USP2	Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, METABOX

Priedai

Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC145	073890 ASC145
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55-8	073890 ASC55-8

Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55	073890 ASC55
Baterijų pakuotė Li-Power Akumulatoriaus talpa 5,2 Ah	073870 5,2