



## Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis su Bluetooth, Matavimo ribos: 6-8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428761 6-8
GTIN	2050002078079
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartusis vidmatis** aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

#### Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

### Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
------------	-----------

Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 8 mm
Matmuo a	1,9 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo gylis su ilgintuvu	121 mm
Baterijų kiekis	1
Leistina paklaida	0,004 mm
Standartinis matavimo gylis	58 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

### Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20

### Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm	484030 8
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 1/63	428510 1/63
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498951 USB2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 6 mm	484030 6

Prijungimo kabelis Duplex Tipas R2	498951 R2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032