



## Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis su Bluetooth, Matavimo ribos: 20-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartusis vidmatis** aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliai kiaurymių matavimui.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

#### Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

### Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,004 mm
-------------------	----------

Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 25 mm
Baterijų kiekis	1
Matmuo a	0,5 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Standartinis matavimo gylis	66 mm
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo gylis su ilgintuvu	216 mm
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

### Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

### Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20

Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150	428510 4/150
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 21 mm	484030 21
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 23 mm	484030 23