

Garant

Atsuktuvų elektrikams rinkinys, 6 vnt. varžtams su įpjova ir Pozidriv varžtams, SLIM geležtė, izoliuota, Atsuktuvų skaičius: 4/2

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	666996 4/2
GTIN	4067263116479
Produktų klasė	61F

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti **Haptoprenepaviršiumi** ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. **Geležtė** iš chromo vanadžio plieno, **izoliuota iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Su **SLIM ašmenimis** = mažesnis ašmenų ir izoliacijos skersmuo giliai esantiems varžtams ir spyruokliniams elementams (**izoliacijos Ø = ašmenų Ø**).

Tiekimo sudėtis:

Po 1 atsuktuvą varžtams su įpjova Nr. 662902 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Po 1 atsuktuvą Pozidriv varžtams Nr. 668912 dyd. 1 ir 2.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Atsuktuvų skaičius	6
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota Pjovimo briaunos plotis b 2,5 mm

662902 2,5

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota Pjovimo briaunos plotis b 3,5 mm

662902 3,5

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota Pjovimo briaunos plotis b 4 mm

662902 4

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm

662902 5,5

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena Pozidriv varžtams, SLIM geležtė, izoliuota Kryžminių įpjovų dydis 1

668912 1

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena Pozidriv varžtams, SLIM geležtė, izoliuota Kryžminių įpjovų dydis 2

668912 2