

**PORTWEST****Multinorm striukė Bizflame™, pilka / mėlyna, unisex dydis: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091446 S
GTIN	5036108308972
Produktų klasė	04J

**Aprašymas****Modelis:**

Portwest Bizflame™ Industry kolekcija buvo sukurta naudoti atšiauriausiomis sąlygomis. Specialus audinys apsaugo nuo spindulių ir kontaktinio karščio bei išlydyto metalo pusrų. Šio asortimento modeliai yra **be metalo**, todėl sumažėja statinės elektros ir paviršiaus pažeidimų rizika. Įsiūtose ir **nedegios šviesą atspindinčios juostos** užtikrina geresnę matomumą. Be to, medžiaga yra tvirta ir **tinka skalbti pramoniniu būdu**. Neblunkančių spalvų ir stabilios formos. Dviejų spalvų švarkas **saugiai priglunda dėl reguliuojamo klubų diržo** ir lipukų ant rankogalių.

- **Gali būti užsegamas užtrauktuku ir spaudėmis.**
- **Penkios kišenės suteikia pakankamai vietos laikyti daiktams.**
- **Dvi kilpos radijo imtuvui.**
- **Spaudės ant klubų.**
- **Klostės nugaroje leidžia laisviau judėti.**

**Standartas:**

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm<sup>2</sup>
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm<sup>2</sup> (HAF 83.7%)

## Techninis aprašymas

Lytis	Unisex
unisex dydis	S
Audinio sudėtis	80% medvilnė
Audinio sudėtis	1% anglies pluoštas
Audinio sudėtis	19% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	340 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Plovimas	60 °C švelnus skalbimas
Spalva	pilka / mėlyna
Norma	EN 13034-6
Norma	EN IEC 61482-2
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Produkto rūšis	Įspėjamosios spalvos striukė