

 PORTWEST**Multinorm švarkas WX3™, juodos / antracito, unisex dydis: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091448 M
GTIN	5036108368457
Produktų klasė	04J

Aprašymas**Modelis:**

Portwest WX3™ kolekcija yra pagaminta iš **280g Modaflake™ audinio** ir sujungia tvirtus apsauginius drabužius su komfortu ir estetika. Ši savybė užtikrina, kad nedegios savybės išliktų nuolat. **Tamprūs įsiuvai** užtikrina išskirtinį lankstumą tose srityse, kur reikia didesnių judesių, todėl kasdienis darbas tampa lengvesnis. Sudėtingi dizaino sprendimai apvadams, užsegimams ir kišenėms užtikrina neprilygstamą prigludimą ir saugumą.

Švarkas iki juosmens su **kontrastiniais elementais ir itin nedegiomis šviesą atspindinčiomis juostomis** užtikrina komfortą ir judėjimo laisvę dėl **tamprųjų įsiuvų**.

- **Gali būti užsegamas užtrauktuku ir spaudėmis.**
- **Universalios kišenės.**
- **Nugaros ventiliacija užtikrina oro pralaidumą.**
- **Patogiai suformuotos alkūnės siekiant sumažinti nuovargį rankose.**
- **Atlenkiamas apatinis kraštas ir pailginta nugara užtikrina saugų prigludimą.**

Standartas:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Techninis aprašymas

unisex dydis	M
Lytis	Vyriškas modelis
Serija	WX3
Audinio sudėtis	60% modakrilas
Audinio sudėtis	39% medvilnė
Audinio sudėtis	1% anglies pluoštas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	280 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	juodos / antracito
Norma	EN 13034-6
Norma	EN IEC 61482-2
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Produkto rūšis	Ispėjamosios spalvos striukė