



Antgalių rinkinys „Tool-Check PLUS“ su sukimo rankena ir galvutėmis 39 vnt., Atsuktuvų skaičius: 39



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676172 39
GTIN	4013288234896
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška** atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 3 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 1 vnt. dyd. 1; 3 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: po 1 vnt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 1,0×5,5 mm

Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas – 1/4 colio antgalio laikiklis

Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Atsuktuvo laikiklis: 1 vnt.

Antgalis-terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 676645 dyd. 1/4

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Gamintojo pavadinimas	Tool-Check PLUS
Dalių skaičius	39
Rankena	Antgalis-terkšlė 1/4 colio
Rankena	Atsuktuvo laikiklis
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu