



Įrankių lagaminas XL 2 Trolley electric, 60 vnt., Atsuktuvų skaičius: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	680110 60
GTIN	4010995457952
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Modelis:

XL 2 Trolley suteikia optimalų saugojimo plotą ir lankstų panaudojimą. Dėl 92 kilpų, dviejų prijungiamų modulių, dokumentų ir smulkių detalių skyrių bei individualiai pritaikomų pagrindo skirtukų užtikrinama tvarka ir greita prieiga prie įrankių. Ergonomiški ir izoliuoti atsuktuvai, skirti saugiam darbui su elektros sistemomis, išbandyti pagal **IEC 60900**.

- **Patogus transportavimas: itin ilga teleskopinė rankena ir tolygiai važiuojantys ratukai leidžia lengvai transportuoti.**
- **Patikimumas: Dujų slėgio amortizatorius apsaugo nuo netyčinio uždarymo bei apsaugo pirštus.**
- **Tvirta: Pagamintas iš patvaraus polipropileno (PP), idealiai tinka kelionėms lėktuvu dėl oro slėgio išlyginimo vožtuvo.**

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

VDE atsuktuvai varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 3,5; 4,0; 5,5 mm

VDE atsuktuvai Phillips varžtams: Po 1 vnt. dyd. PH1; PH2

Elektriko sulankstoma liniuotė 2 m, metrinė: 1 vnt.

Elektriko gulsčiukas 400 mm: 1 vnt.

VDE atsuktuvai su Magazin antgaliais, sumaišytas su 4 slim atgaliais: 1 vnt.
Užspaudimo replės kabelių antgaliais: 1 vnt. 0,08– 16 mm²
9 vnt. kaištinių raktų rinkinys, šešiakampių kūginių galvučių laikiklis; matinis chromuotas: 1 vnt.
VDE Multitool apvalių kabelių izoliacijos nuėmimo įrankis 125 mm: 1 vnt.
VDE kombinuotosios replės su ypač ilgu ašmeniu 180 mm: 1 vnt.
VDE šoninio kirpimo replės 160 mm: 1 vnt.
VDE plokščios apvalios replės, tiesios formos 200 mm: 1 vnt.
31 vnt. antgalių rinkinys Phillips; Pozidriv; varžtams su įpjova: 1 vnt.
Kabelių pjoviklis su atidarymo spyruokle, kurią galima įjungti ir išjungti, lizdinėje plokštelėje 210 mm: 1 vnt.
Įrankių lagaminas XL 2 Trolley, tuščias: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Aukštis	440 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Plotis	520 mm
Gylis	277 mm