



## Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 85-100mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 428931 85-100 |
| GTIN             | 4059192064921 |
| Produktų klasė   | 43A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

3 taškų vidiniai mikrometrai arba vidiniai greitieji matuokliai su sriegiais, kad būtų galima lengvai keisti matavimo galvutes. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

Vidiniai mikrometrai su jutikline terkšle, greitas matavimas, kai suklio žingnsis 1,5 mm. Praktiškos matavimo funkcijos, pvz., 3 PRESET, tolerancijos rodmenys simboliais, ABS.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo laidas Nr. 498941, kalibriniai žiedai Nr. 484030, mikrometro stovo užspaudimo plokštė Nr. 428951.

### Techninis aprašymas

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 85 - 100 mm              |
| Leistina paklaida           | 0,005 mm                 |
| Įmontuotų baterijų Nr.      | 081560 CR2032            |
| Baterijos tipas             | Tabletės formos baterija |
| Maitinimas                  | Baterijos                |
| Padalos vertė               | 0,001 mm                 |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matmuo a                    | 0,5 mm                         |
| Baterijų kiekis             | 1                              |
| IP apsaugos klasė           | IP 65                          |
| Standartinis matavimo gylis | 97 mm                          |
| Norma                       | DIN 863                        |
| Padalos vertė, pasirenkama  | mm / coliai                    |
| Sąsaja                      | USB sąsaja                     |
| Sąsaja                      | USB sąsaja                     |
| Matavimo verčių fiksavimas  | MAHR Reference-Lock sistema    |
| Matavimo prietaisai         | skaitmeninis                   |
| Pakuotė                     | tvirta dėžė                    |
| Kalibravimas                | B6                             |
| Produkto rūšis              | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |

### Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/428931-85-100>