

Garant**Tikslių sriegimo įrankių rinkinys metalinėje dėžutėje, Metriniam smulkiam sriegiui: MF3-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	145809 MF3-20
GTIN	4067263118374
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta metalinė dėžė su rankena nešimui ir 2 užraktais. Kiekvienas įrankis yra įdėtas į putplasčio įdėklą, todėl juos galima saugiai transportuoti ir lengvai paimti. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

Turinys:

po 1 rinkinį rankinių sriegiklių Nr. 130470: Dyd. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

po 1 sriegpjovę Nr. 141050: Dyd. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1, 3

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 įrankio laikiklis su terkšle Nr. 148701: dyd. 85, 110

1 sriegio šablonas Nr. 477000: dyd. M/W

1 atsuktuvus Nr. 664300: dyd. 3×60

Techninis aprašymas

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai

Produkto rūšis

Sriegpjovė

Priedai

Rankinių sriegiklių rinkinys MF 10X1	130470 10X1
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 12X1,5	130470 12X1,5
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 14X1,5	130470 14X1,5
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 16X1,5	130470 16X1,5
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 18X1,5	130470 18X1,5
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 20X1,5	130470 20X1,5
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 3X0,35	130470 3X0,35
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 4X0,5	130470 4X0,5
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 5X0,5	130470 5X0,5
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 6X0,75	130470 6X0,75
Rankinių sriegiklių rinkinys MF 8X1	130470 8X1
SriegpjovėHSS MF 10X1	141050 10X1
SriegpjovėHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5
SriegpjovėHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
SriegpjovėHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
SriegpjovėHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
SriegpjovėHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
SriegpjovėHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
SriegpjovėHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5
SriegpjovėHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
SriegpjovėHSS MF 8X1	141050 8X1
Tuščia metalinė dėžė smulkiasriegiams sriegimo įrankiams Metriniam smulkiam sriegiui MF3-20	145815 MF3-20
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1	148410 1
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 3	148410 3

Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \emptyset x aukštis 20X7 mm	149310 20X7
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \emptyset x aukštis 25X9 mm	149310 25X9
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \emptyset x aukštis 30X11 mm	149310 30X11
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \emptyset x aukštis 38X10 mm	149310 38X10
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \emptyset x aukštis 45X14 mm	149310 45X14
Sriegių šablonas Sriegiams M/W	477000 M/W