

Garant

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms HCT IP67 be vidinių matavimo žiaunų, Matavimo ribos: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415373 300
GTIN	4069515008228
Produktų klasė	41A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms IP67. **Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5mm aukščio skaitmenimis.** Ilgai veikianti baterija modernioje ir našioje matavimo sistemoje. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusas su **patogiu laikyti Haptoprene® paviršiumi.** Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.

Suderinama su papildoma HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle (nemokamai Android ir iOS) ir HCT Windows programėle (skirta Windows). Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterijos Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsarginė dalis:

Baterijos laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,0005 in
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Kalibravimas	A1
Automatinis išsijungimas	taip
Maitinimas	Baterijos
Norma	ISO 13385
IP apsaugos klasė	IP 67
Padalos vertė	0,01 mm
Antgalių ilgis	100 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	11,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Serija	HCT
Baterijų kiekis	1
Pakuotė	tvirta dėžė
Sąsaja	Bluetooth® sąsaja
Matavimo antgaliai	ne
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/415373-300>