

**Garant**
**Sriegimo plokštelių rinkinys, dydis 16, HB7010, Tipas: EL**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271900 EL
GTIN	4045197371492
Produktų klasė	21J

**Aprašymas**
**Turinys:**

Pilnas profilis, metrinis 60°: Nr. 270720 dyd. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Dalinis profilis, metrinis 60°: Nr. 270745 dyd. 0,5-1,5; 1,75-3

Visas profilis, BSW 55°: Nr. 270805 dyd. 14; 11

**Techninis aprašymas**

Apdirbimo kryptis	kairinė
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	BSW-LH
Kietlydinys	HB7010

Produkto rūšis

Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

## Priedai

Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė Žingsnis 1,75 mm	270776 1,75
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė Žingsnis 2 mm	270720 2
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė Žingsnis 1,5 mm	270720 1,5
Dalinio profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė Žingsnis 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė Žingsnis 2,5 mm	270720 2,5
Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, kairinė Vijų skaičius / colyje 11	270834 11
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė Žingsnis 1,25 mm	270720 1,25
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė Žingsnis 3 mm	270776 3
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė Žingsnis 1 mm	270720 1
Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, kairinė Vijų skaičius / colyje 14	270834 14
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė Žingsnis 1,5 mm	270776 1,5
Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, kairinė Vijų skaičius / colyje 11	270805 11
Dalinio profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė Žingsnis 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė Žingsnis 2,5 mm	270776 2,5
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė Žingsnis 3 mm	270720 3
Dalinio profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė Žingsnis 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė Žingsnis 1 mm	270776 1
Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, kairinė Vijų skaičius / colyje 14	270805 14
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė Žingsnis 2 mm	270776 2

Dalinio profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė Žingsnis  
1,75-3 mm

---

270745 1,75-3